

Mousse et Gel d'usinage

- *Usinage extrême sur tous matériaux*
- *Améliorent la durée des outils*

KOPAL Foam Cut

Mousse d'usinage en spray 15-700

Super adhérente, elle offre une très bonne tenue à l'outil.

KOPAL Gel Cut

Gel d'usinage universel 15-710

Lubrifiant gélifié permettant un usinage extrême. *Application au pinceau*




Machines à Chanfreiner

Pour appareils à chanfreiner KOPAL®



- Tiges filetées
- Barres
- Tubes



Machine et appareils à chanfreiner vendus séparément.

Machines pour Appareils de 1 à 4 broches

Moteur : 400 V - 3 phases + neutre

Mono broche pour 1 appareil	Réf.
Vitesses de rotation : 100 et 200 tr/min	HR-300
Vitesses de rotation : 50 et 100 tr/min	HR-301

Double broche pour 2 appareils	Réf.
Vitesses de rotation : 100 et 200 tr/min	HR-302
Vitesses de rotation : 70 et 140 tr/min	HR-303

i Vitesse de rotation identique pour les 2 broches.

Quatre broches pour 4 appareils	Réf.
2 x 2 Vitesses de rotation pour 2 broches	HR-305
2 broches à 70 et 140 tr/min.	
2 broches à 100 et 200 tr/min.	
ex: 2 broches "rapides" équipées de petits Appareils	
2 broches "lentes" équipées de grands Appareils	

KOPAL

Chanfreinage intérieur et extérieur de Ø 4 à Ø 80 mm, 60° ou 90°.

Pour appareils à chanfreiner avec cône CM2 ou CM3.

Pour appareils à chanfreiner CM1, utiliser le cône d'adaptation HR-401.



CHANFREINAGE